

Bomba de vacío

EVE-OG 165 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00048>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío lubricadas con aceite EVE-OG > EVE-OG 165 AC3

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento



Tipo corriente: corriente trifásica

Nivel de sonido en 50 Hz: 70 dB(A)


Capacidad de aspiración (50 Hz): 165 m³/h

Pot. nominal 50 Hz: 4 kW

voltaje de 50Hz: 230/400V AC3

Peso: 160 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	542 mm
B2	94 mm
G3	G2"-HE
G5	M10-HE
H	418 mm
L	890 mm
L2	253 mm
X1	243 mm
X2	430 mm
X3	40 mm
Y1	305 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-980 mbar
Vacío (max.)	-28,94 inHg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	165 m³/h
voltaje de 50Hz	230/400V AC3
Pot. nominal 50 Hz	4 kW
Nivel de sonido en 50 Hz	70 dB(A)

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 165 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00048>

Peso	160 kg
Tipo prot. IP	IP 55
Tipo corriente	AC3
Familia de productos	EVE-OG

Accesorios



DRM 40 P1 H

N° de artículo.:10.07.02.00051

Diámetro exterior D: 40 mm

Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar

Tipo de Man: Conexión trasera

Rosca G1: G1"-MA



MSS-K 8-12A

N° de artículo.:10.04.04.00123

Usa construcci: PKZM0

Tipo prot. IP: IP 65

Margen de medición: bar

Bomba de vacío

EVE-OG 165 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00048>



VOL 200

N° de artículo.:10.03.03.00128

Acumulador volumen: 200 l

Altura H: 434 mm

Función adicional del depósito de vacío: Manómetro, válvula, filtro



ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit

N° de artículo.:22.09.03.00038

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Piezas de repuesto



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

N° de artículo.:10.07.01.00020

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 150 mm

Longitud L: 222 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 2-1/2-IG

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 165 AC3

N° de artículo.:10.03.02.00048

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00048>



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

N° de artículo.:27.02.01.00056

Usa construcci: Bomba EVE-OG



VST EVE-OG-165-255

N° de artículo.:10.03.02.00057

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Tamaño: 165-255