

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00593

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00593>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garras de flujo SCG > SAUG-SCG 50 SI-HD-65

Ventosa (redonda)



Tamaño: 50


Altura H: 31,5 mm

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Ventosas: Ventosa plana FLSA

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	51 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	51,50 mm
dn	27 mm
Ds	50,30 mm
G1	M37x1-HE
H	31,50 mm
LG1	5 mm
Z (Carrera)	4,20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	50
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Número de pliegues	0
Peso	16,70 g
Fuerza de retención	N
Consumo de aire	m³/h
Consumo de aire	l/min

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00593

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00593>

Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Capacidad de aspiración	m³/h
Capacidad de aspiración	l/min
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Familia de productos	SAUG-SCG

Accesorios



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00092

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Función adicional: Conexión de escape de aire axial



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00359

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Función adicional: Silenciador axial

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00593

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00593>



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00170

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Montaje: Lateral

Función adicional: Conexión de escape de aire axial



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00360

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Montaje: Lateral

Función adicional: Silenciador axial

Piezas de repuesto



FLSA 50 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.06.03467

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A