

Bomba de vacío

EVE-TR-X 25 AC3 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00215

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00215>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X > EVE-TR-X 25 AC3 VBV

Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua



Tipo corriente: corriente trifásica

voltaje de 50Hz: 190-242V/342-440V AC3

voltaje de 60Hz: 190-265V/342-500V AC3

Capacidad de aspiración (50 Hz): 25 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 30 m³/h

Nivel de sonido en 50 Hz: 62 dB(A)

Vacío (50 Hz): -900 mbar

Vacío (60 Hz): -900 mbar


con: Válvula limitadora de vacío

Pot. nominal 50 Hz: 0,75 kW

Pot. nominal 60 Hz: 0,9 kW

Peso: 26 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	260 mm
B2	40 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-HE
H	290 mm
L	505 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	25 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	30 m ³ /h
voltaje de 50Hz	190-242V/342-440V AC3
voltaje de 60Hz	
Pot. nominal 50 Hz	0,75 kW
Pot. nominal 60 Hz	0,90 kW

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR-X 25 AC3 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00215

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00215>

Nivel de sonido en 50 Hz	62 dB(A)
Peso	26 kg
Tipo prot. IP	IP 54
Tipo corriente	AC3
Familia de productos	EVE-TR-X

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



VOL 50

N° de artículo.:10.03.03.00118

Acumulador volumen: 50 l

Altura H: 235 mm

Función adicional del depósito de vacío: Manómetro, válvula, filtro

Piezas de repuesto



VST EVE-TR-X-25

N° de artículo.:10.03.01.00225

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 25

incluye: Cepillo deslizando / filtro

Bomba de vacío

EVE-TR-X 25 AC3 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00215

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00215>



FILT-EINS EVE-TR-X-25/40

N° de artículo.:10.03.01.00230

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 25/40



VST EVE-TR-X-25

N° de artículo.:10.03.01.00225

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 25

incluye: Cepillo deslizante / filtro