

Bomba de vacío

EVE-OG 255 AC3 F

N° de artículo.:10.03.02.00052

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00052>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío lubricadas con aceite EVE-OG > EVE-OG 255 AC3 F

Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento



Tipo corriente: corriente trifásica

Nivel de sonido en 50 Hz: 72 dB(A)


con: Filtro

Capacidad de aspiración (50 Hz): 255 m³/h

Pot. nominal 50 Hz: 5,5 kW

Peso: 199,8 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	554 mm
B2	54 mm
G2	G2-1/2"-HE
G3	G2"-HE
G5	M10-HE
H	410 mm
H1	680 mm
H2	240 mm
L	1056 mm
L2	293 mm
X1	303 mm
X2	390 mm
Y1	350 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-980 mbar
Vacío (max.)	-28,94 inHg
Capacidad de aspiración (50 Hz)	255 m³/h
Pot. nominal 50 Hz	5,50 kW

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 255 AC3 F

N° de artículo.:10.03.02.00052

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00052>

Nivel de sonido en 50 Hz	72 dB(A)
Peso	199,80 kg
Tipo prot. IP	IP 54
Tipo corriente	AC3
Familia de productos	EVE-OG

Accesorios



DRM 40 P1 H

N° de artículo.:10.07.02.00051

Diámetro exterior D: 40 mm

Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar

Tipo de Man: Conexión trasera

Rosca G1: G1"-MA



MSS-K 10-16A

N° de artículo.:10.04.04.00124

Usa construcci: PKZM0

Tipo prot. IP: IP 65

Margen de medición: bar

Bomba de vacío

EVE-OG 255 AC3 F

N° de artículo.:10.03.02.00052

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00052>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

N° de artículo.:27.02.01.00055

Usa construcci: Bomba EVE-OG



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

N° de artículo.:27.02.01.00056

Usa construcci: Bomba EVE-OG



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

N° de artículo.:22.09.03.00038

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-OG 255 AC3 F

N° de artículo.:10.03.02.00052

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00052>



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

N° de artículo.:10.07.01.00020

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 150 mm

Longitud L: 222 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 2-1/2-IG



VST EVE-OG-165-255

N° de artículo.:10.03.02.00057

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Tamaño: 165-255