

Ventosa de bloque

VCBL-S4 140x130x50 TV

N° de artículo.:10.01.12.02321

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02321>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de SCM / Morbidelli > Ventosas de bloque VCBL-S4 > VCBL-S4 140x130x50 TV

Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 4



Dimensiones (LxB): 140 x 130


Longitud L: 140 mm

Anchura B: 130 mm

Altura H: 50 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	130 mm
B1	145 mm
H	50 mm
H2	32 mm
L	140 mm
L1	145 mm
L2	109 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,67 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de bloque

VCBL-S4 140x130x50 TV

N° de artículo.:10.01.12.02321

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02321>



VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE

N° de artículo.:10.01.12.03506

Usa construcci: Ventosa de bloque

Longitud L: 140 mm

Anchura B: 130 mm

Altura H: 18,3 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Labio sellador con MOS

Piezas de repuesto



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

N° de artículo.:10.01.12.02325

Usa construcci: Ventosa de bloque

Longitud L: 140 mm

Anchura B: 130 mm

Altura H: 16,5 mm



TV D9 4.3

N° de artículo.:10.01.12.02514

Diámetro exterior D: 9 mm

Recorr. elást. Z: 4,3 mm

Longitud L: 22,8 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de bloque

VCBL-S4 140x130x50 TV

N° de artículo.:10.01.12.02321

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02321>



ERS VCTV

N° de artículo.:10.01.12.01651

Usa construcci: Válvula palpadora ventosa de bloque



VCSP-O 140x130x16.5 TPE


N° de artículo.:10.01.12.02325

Usa construcci: Ventosa de bloque

Longitud L: 140 mm

Anchura B: 130 mm

Altura H: 16,5 mm



VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S

N° de artículo.:10.01.12.03138

Longitud L: 141 mm

Anchura B: 77,2 mm

Altura H: 5,1 mm

Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-S

Margen de fijación: mm

Ventosa de bloque

VCBL-S4 140x130x50 TV

N° de artículo.:10.01.12.02321

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02321>



TV D9 4.3

N° de artículo.:10.01.12.02514

Diámetro exterior D: 9 mm

Recorr. elást. Z: 4,3 mm

Longitud L: 22,8 mm