

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-F-D40

N° de artículo.:10.07.13.00115

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00115>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Tooling System SXT > Conexiones (engranada) SXT-CON-GB > SXT-CON-GB-F-D40

Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.




parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D40

Diseño: Hembra

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	35 mm
d	40 mm
d1	8,50 mm
H	66 mm
H2	25 mm
L	49,50 mm
L2	26 mm
L3	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Aluminio
Diseño	Hembra
Peso	105 g
Familia de productos	SXT

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Página 1 desde 5

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-F-D40

N° de artículo.:10.07.13.00115

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00115>

Accesorios



SXT-CON-GB-M-A3

N° de artículo.:10.07.13.00118

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Diseño: Male



SXT-CON-GB-M-A5

N° de artículo.:10.07.13.00119

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: Cab. esfér. 32 mm

Diseño: Male



SXT-CON-GB-M-D25

N° de artículo.:10.07.13.00112

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D25

Diseño: Male

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-F-D40

N° de artículo.:10.07.13.00115

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00115>



SXT-CON-GB-M-D40

N° de artículo.:10.07.13.00113

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D40

Diseño: Male



SXT-CON-GB-MO-D40

N° de artículo.:10.07.13.00116

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D40

Diseño: Macho abrible



SXT-CON-GB-MO-1.5IN

N° de artículo.:10.07.13.00117

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: 1.5 Inch

Diseño: Macho abrible

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-F-D40

N° de artículo.:10.07.13.00115

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00115>



SXT-EXT-GB2-50

N° de artículo.:10.07.13.00034

Diámetro exterior D: 25 mm

Longitud L: 50,8 mm

parte normal material: Aluminio

Diseño: Dentado en ambos lados



SXT-ANG-GB2-M

N° de artículo.:10.07.13.00120

parte normal material: Aluminio

Diseño: Male

Diseño: Dentado en ambos lados



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55

N° de artículo.:10.07.13.00176

Rosca G: M8

Longitud L: 55 mm

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-F-D40

N° de artículo.:10.07.13.00115

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00115>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80

N° de artículo.:10.07.13.00181

Rosca G: M8

Longitud L: 80 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90

N° de artículo.:10.07.13.00182

Rosca G: M8

Longitud L: 90 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x100

N° de artículo.:10.07.13.00183

Rosca G: M8

Longitud L: 100 mm