

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-M-D25

N° de artículo.:10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Tooling System SXT > Conexiones (engranada) SXT-CON-GB > SXT-CON-GB-M-D25

Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.




parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D25

Diseño: Male

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	35 mm
d	25 mm
d1	8,50 mm
H	56 mm
H2	20 mm
L	39,50 mm
L2	21 mm
L3	17 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Aluminio
Diseño	Male
Peso	100 g
Familia de productos	SXT

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-M-D25

N° de artículo.:10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>

Accesorios



SXT-CON-GB-F-D25

N° de artículo.:10.07.13.00114

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D25

Diseño: Hembra



SXT-CON-GB-F-D40

N° de artículo.:10.07.13.00115

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D40

Diseño: Hembra



SXT-CON-GB-F-1IN

N° de artículo.:10.07.13.00191

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: 1 Inch

Diseño: Hembra

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-M-D25

N° de artículo.:10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>



SXT-EXT-GB2-50

N° de artículo.:10.07.13.00034

Diámetro exterior D: 25 mm

Longitud L: 50,8 mm

parte normal material: Aluminio

Diseño: Dentado en ambos lados



SXT-ANG-GB2-F

N° de artículo.:10.07.13.00121

parte normal material: Aluminio

Diseño: Hembra

Diseño: Dentado en ambos lados



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

N° de artículo.:10.07.13.00179

Rosca G: M8

Longitud L: 70 mm

Conexión (enclavada)

SXT-CON-GB-M-D25

N° de artículo.:10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80

N° de artículo.:10.07.13.00181

Rosca G: M8

Longitud L: 80 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

N° de artículo.:10.07.13.00175

Rosca G: M8

Longitud L: 50 mm