

Prolongación (enclavada)

SXT-EXT-GB-500

N° de artículo.:10.07.13.00054

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00054>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Tooling System SXT > Prolongaciones (engranada) SXT-EXT > SXT-EXT-GB-500

Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling




Diámetro exterior D: 25 mm

Longitud L: 500,4 mm

parte normal material: Aluminio

Diseño: Dentado unilateral

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	25 mm
Dk	35 mm
G1	M8-HE
L	500,40 mm
L2	487,90 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Aluminio
Diseño	Dentado unilateral
Peso	450 g
Familia de productos	SXT

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Prolongación (enclavada)

SXT-EXT-GB-500

N° de artículo.:10.07.13.00054

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00054>

Accesorios



SXT-CON-GB-F-D25

N° de artículo.:10.07.13.00114

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D25

Diseño: Hembra



SXT-CON-GB-F-D40

N° de artículo.:10.07.13.00115

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D40

Diseño: Hembra



SXT-CON-GB-F-1IN

N° de artículo.:10.07.13.00191

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: 1 Inch

Diseño: Hembra

Prolongación (enclavada)

SXT-EXT-GB-500

N° de artículo.:10.07.13.00054

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00054>



SXT-CON-GB-M-A3

N° de artículo.:10.07.13.00118

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: Cab. esfér. 28,5 mm

Diseño: Male



SXT-CON-GB-M-A5

N° de artículo.:10.07.13.00119

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: Cab. esfér. 32 mm

Diseño: Male



SXT-CON-GB-M-D25

N° de artículo.:10.07.13.00112

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D25

Diseño: Male

Prolongación (enclavada)

SXT-EXT-GB-500

N° de artículo.:10.07.13.00054

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00054>



SXT-CON-GB-M-D40

N° de artículo.:10.07.13.00113

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D40

Diseño: Male



SXT-CON-GB-MO-D40

N° de artículo.:10.07.13.00116

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: D40

Diseño: Macho abrible



SXT-CON-GB-MO-1.5IN

N° de artículo.:10.07.13.00117

parte normal material: Aluminio

Conexión 1: 1.5 Inch

Diseño: Macho abrible

Prolongación (enclavada)

SXT-EXT-GB-500

N° de artículo.:10.07.13.00054

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00054>



SXT-ANG-GB2-F

N° de artículo.:10.07.13.00121

parte normal material: Aluminio

Diseño: Hembra

Diseño: Dentado en ambos lados



SXT-ANG-GB2-M

N° de artículo.:10.07.13.00120

parte normal material: Aluminio

Diseño: Male

Diseño: Dentado en ambos lados



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30

N° de artículo.:10.07.13.00173

Rosca G: M8

Longitud L: 30 mm

Prolongación (enclavada)

SXT-EXT-GB-500

N° de artículo.:10.07.13.00054

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00054>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

N° de artículo.:10.07.13.00175

Rosca G: M8

Longitud L: 50 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

N° de artículo.:10.07.13.00177

Rosca G: M8

Longitud L: 60 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

N° de artículo.:10.07.13.00179

Rosca G: M8

Longitud L: 70 mm