

Filtro de polvo (monitor de la pres)

STF-D 60 P 4.5 F SSD

N° de artículo.:10.07.01.00266

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00266>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Filtros de vacío > Filtros de vacío VF / STF / STF-D > STF-D 60 P 4.5 F SSD

Filtro de polvo (monitor de la pres)



Conexión: Ø60mm

Diseño: Carcasa de piclon


Flujo nominal: 270 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Func. adicional: Filtro control

Equipo adicional: Abrazadera SSD

Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	221 mm
B2	112 mm
d	8,50 mm
D	170 mm
D1	198 mm
D2	60 mm
D3	60 mm
H	218 mm
L	355 mm
L1	658 mm
L2	303 mm
X1	192 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión	Ø60mm
Flujo nominal	270 m³/h
Flujo nominal	4500 l/min
Vacío (max.)	-500 mbar
Finura de filtro	3 µm
Peso	2,10 kg

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro de polvo (monitor de la pres)

STF-D 60 P 4.5 F SSD

N° de artículo.:10.07.01.00266

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00266>

Familia de productos

VF

Piezas de repuesto



FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5

N° de artículo.:10.07.01.00060

Finura de filtro: 3 µm


Diámetro exterior D: 124 mm

Longitud L: 320 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-4.5



DDW 10...50 250V-AC/6

N° de artículo.:21.01.06.00011



SSD 60-68 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00017

Margen de fijación: 60,0 ... 68,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro de polvo (monitor de la pres)

STF-D 60 P 4.5 F SSD

N° de artículo.:10.07.01.00266

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00266>



FILT-EINS 122x320 PAP STF-Picl-4.5

N° de artículo.:11.04.03.10086

Diámetro exterior D: 122 mm

Longitud L: 320 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-4.5



FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5

N° de artículo.:10.07.01.00060

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 124 mm

Longitud L: 320 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-4.5