

## Superficie de aspiración

SAUG-FL SCG 40 POM

N° de artículo.:10.01.30.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00030>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garras de flujo SCG > SAUG-FL SCG 40 POM

### Superficie de aspiración



Diámetro exterior D: 40 mm


Altura H: 9,5 mm

Material de ventosa: Polioximetileno POM

Temperatura de trabajo max.: 80 °C

Usa construcci: Garras de flujo

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| D        | 40 mm    |
| G1       | M37x1-HE |
| H        | 9,50 mm  |
| LG1      | 6,50 mm  |

### Datos técnicos

| Atributo                          | Valor             |
|-----------------------------------|-------------------|
| Margen presión (presión servicio) | bar               |
| Temperatura de trabajo            | °C                |
| Peso                              | 6,50 g            |
| Fuerza de retención               | 2 ... 10 N        |
| Consumo de aire                   | m <sup>3</sup> /h |
| Consumo de aire                   | l/min             |
| Capacidad de aspiración           | m <sup>3</sup> /h |
| Capacidad de aspiración           | l/min             |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Superficie de aspiración

SAUG-FL SCG 40 POM

N° de artículo.:10.01.30.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00030>

Material de ventosa

Polioximetileno POM

Familia de productos

SAUG-SCG

### Accesorios



#### SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00092

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Función adicional: Conexión de escape de aire axial



#### SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00359

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Función adicional: Silenciador axial



#### SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00170

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Montaje: Lateral

Función adicional: Conexión de escape de aire axial

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Superficie de aspiración

SAUG-FL SCG 40 POM

N° de artículo.:10.01.30.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00030>



**SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG**

N° de artículo.:10.01.30.00360

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Montaje: Lateral

Función adicional: Silenciador axial