

Bomba de vacío

EVE-TR 8 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00117>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR > EVE-TR 8 AC F

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento



Tipo corriente: Corriente alterna

Nivel de sonido en 50 Hz: 58 dB(A)

voltaje de 50Hz: 230V

voltaje de 60Hz: 230V

Capacidad de aspiración (50 Hz): 8 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 9,1 m³/h

Vacío (50 Hz): -850 mbar


Pot. nominal 50 Hz: 0,35 kW

Pot. nominal 60 Hz: 0,42 kW

con: Filtro

Peso: 11,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	155 mm
B2	11,50 mm
d	7 mm
G2	G3/8"-HE
G3	G3/8"-HE
H	154 mm
H1	201 mm
H2	62 mm
L	251 mm
L2	80 mm
X1	80 mm
Y1	100 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	8 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	9,10 m³/h
voltaje de 50Hz	230V
voltaje de 60Hz	

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR 8 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00117>

Pot. nominal 50 Hz	0,35 kW
Pot. nominal 60 Hz	0,42 kW
Tipo corriente	AC
Tipo corriente	Corriente alterna
Nivel de sonido en 50 Hz	58 dB(A)
Peso	11,50 kg
Tipo prot. IP	IP 54
Familia de productos	EVE-TR

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

N° de artículo.:10.03.01.00107

Diámetro exterior D: 23 mm

Vacío (max.): -850 mbar

Rosca G1: G3/8"-MA

Longitud L: 45 mm

Usa construcci: Bomba EVE

Tamaño: 4-8

Piezas de repuesto



FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

N° de artículo.:10.07.01.00014

Finura de filtro: 50 µm

Diámetro exterior D: 27,5 mm

Longitud L: 50,5 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro VF

Tamaño: 3/8

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR 8 AC F

N° de artículo.:10.03.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00117>



VST EVE-TR-8

N° de artículo.:10.03.01.00109

Usa construcci: Bomba EVE-TR

Tamaño: 8