

Bomba de vacío

EVE-TR-X 10 AC3 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00209

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00209>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X > EVE-TR-X 10 AC3 VBV

Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua



Tipo corriente: corriente trifásica

voltaje de 50Hz: 175-260/300-450V AC3

voltaje de 60Hz: 202-300/350-520V AC3

Capacidad de aspiración (50 Hz): 10 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 12 m³/h

Nivel de sonido en 50 Hz: 60 dB(A)

Vacío (50 Hz): -850 mbar


con: Válvula limitadora de vacío

Pot. nominal 50 Hz: 0,37 kW

Pot. nominal 60 Hz: 0,45 kW

Peso: 16 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G3	G1/2"-HE
H	189 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	10 m ³ /h
Capacidad de aspiración (60 Hz)	12 m ³ /h
voltaje de 50Hz	175-260/300-450V AC3
voltaje de 60Hz	
Pot. nominal 50 Hz	0,37 kW
Pot. nominal 60 Hz	0,45 kW

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR-X 10 AC3 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00209

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00209>

Nivel de sonido en 50 Hz	60 dB(A)
Peso	16 kg
Tipo prot. IP	IP 54
Tipo corriente	AC3
Familia de productos	EVE-TR-X

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

N° de artículo.:10.03.01.00136

Diámetro exterior D: 46 mm

Vacío (max.): -950 mbar

Rosca G1: G1"-MA

Longitud L: 53,5 mm

Usa construcci: Bomba EVE

Tamaño: 10-40



VOL 15

N° de artículo.:10.03.03.00113

Acumulador volumen: 15 l

Altura H: 180 mm

Función adicional del depósito de vacío: Manómetro, válvula, filtro

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bomba de vacío

EVE-TR-X 10 AC3 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00209

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00209>



VST EVE-TR-X-10

N° de artículo.:10.03.01.00223

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 10

incluye: Cepillo deslizando / filtro