

## Bomba de vacío

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00351

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00351>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X > EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

### Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua



Tipo corriente: corriente trifásica

voltaje de 60Hz: YY230/Y460V  $\pm 10\%$

voltaje de 60Hz opt: D208V  $\pm 10\%$  (o. IE3)

Capacidad de aspiración (60 Hz): 30 m³/h

Vacío (60 Hz): -900 mbar

Ejecución diseño: IE3:US/CAN

con: Válvula limitadora de vacío


Pot. nominal 60 Hz: 0,9 kW

Permisión: UL/CSA

Peso: 27,5 kg

Permisión: UL/CSA

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| B        | 270 mm   |
| B2       | 50 mm    |
| d        | 7 mm     |
| G3       | G3/4"-HE |
| H        | 292 mm   |
| L        | 495 mm   |
| L2       | 96 mm    |
| X1       | 220 mm   |
| Y1       | 190 mm   |

### Datos técnicos

| Atributo                        | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| Capacidad de aspiración (60 Hz) | 30 m³/h  |
| voltaje de 60Hz                 |          |
| Pot. nominal 60 Hz              | 0,90 kW  |
| Peso                            | 27,50 kg |
| Tipo prot. IP                   | IP 55    |
| Tipo corriente                  | AC3      |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Bomba de vacío

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00351

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00351>

Familia de productos

EVE-TR-X

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

### Accesorios



#### VOL 50

N° de artículo.:10.03.03.00118

Acumulador volumen: 50 l

Altura H: 235 mm

Función adicional del depósito de vacío: Manómetro, válvula, filtro

### Piezas de repuesto



#### VST EVE-TR-X-25

N° de artículo.:10.03.01.00225

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 25

incluye: Cepillo deslizando / filtro

## Bomba de vacío

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

N° de artículo.:10.03.01.00351

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00351>



**FILT-EINS EVE-TR-X-25/40**

N° de artículo.:10.03.01.00230

Usa construcci: Bomba EVE-TR-X

Tamaño: 25/40