

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00009

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00009>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Tubos aire comprimido / vacío VSL > VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido



Diámetro exterior D: 48 mm

Diámetro interior d: 38 mm

Longitud (máx): 50 m


Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 120 mm

Margen presión (presión servicio): -0,88 ... 7,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	38 mm
D	48 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	48-38
Margen presión (presión servicio)	-0,88 ... 7,00 bar
Temperatura de trabajo	-15 ... 65 °C
Radio de curvatura min.	120 mm
Longitud (máx)	50 m
Peso/Metro	896 g/m
Peso/Metro	0,90 kg/m
Material manguera	PVC con espiral de alambre

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00009

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00009>

Familia de productos

VSL

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



SSB 32-50 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00004

Margen de fijación: 32,0 ... 50,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SSB 40-60 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00005

Margen de fijación: 40,0 ... 60,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



ST G1-1/2-AG 38 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00170

Rosca G1: G1-1/2"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 38 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 12,2 mm

Diámetro nominal dn: 29,9 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00009

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00009>
