

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garras de flujo SCG > SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Ventosa (redonda)



Tamaño: 20


Altura H: 19,6 mm

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Ventosas: Ventosa plana FLSA

Datos de diseño



Atributo

Valor

D1	22 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	23 mm
dn	11 mm
Ds	21,40 mm
G1	M37x1-HE
H	19,60 mm
LG1	5 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	20
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Número de pliegues	0
Peso	8,40 g
Fuerza de retención	N
Consumo de aire	m ³ /h
Consumo de aire	l/min

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>

Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Capacidad de aspiración	m ³ /h
Capacidad de aspiración	l/min
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Familia de productos	SAUG-SCG

Accesorios



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00092

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Función adicional: Conexión de escape de aire axial



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00359

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Función adicional: Silenciador axial

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00170

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Montaje: Lateral

Función adicional: Conexión de escape de aire axial



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00360

Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Montaje: Lateral

Función adicional: Silenciador axial

Piezas de repuesto



FLSA 20 SI-HD-65

N° de artículo.:10.01.06.03888

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A