

Vacue-/Presostatos forma de cubo

VS-V-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo.:10.06.02.00678

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00678>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Interruptores y control del sistema > Interruptores de vacío / presión electrónico > Vacuestatos y presostatos VS-V/P-W-D-K-3C-D > VS-V-W-D PNP K 3C-D

Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y



Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Diseño: Cubo, pantalla digital

Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP


Conexión eléctrica: Cable

Entradas/salidas: 2 digital

Display: Pantalla 3 colores / 2 líneas

Tipo prot. IP: IP 40

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	30 mm
G1	G1/8"-MA
G2	M5-HE
G4	M3-HE
H	21,30 mm
H1	36,30 mm
L	30 mm
LG1	9 mm
LG2	10 mm
LG4	4,50 mm
Lk	2000 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Medio de medici	Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Margen de medición	-1,0 ... 0,0 bar
Seg. contra sobrepresión	5 bar
Histéresis	Ajustable: de 0 a 100% del valor ajustado o modo comparación

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacue-/Presostatos forma de cubo

VS-V-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo.:10.06.02.00678

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00678>

Entradas/salidas	2 digital
Poder de corte (max)	100 mA
Conexión eléctrica	Cable
Tensión	12-24V DC
Consumo de corriente	30 mA
Tipo prot. IP	IP 40
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Peso	73 g
Familia de productos	VS-V-W-D-K

Accesorios



BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

N° de artículo.:10.06.02.00685

Anchura B: 20 mm

Altura H: 43,5 mm

Longitud L: 29,5 mm

Espesor pared s: 1,5 mm



BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

N° de artículo.:10.06.02.00686

Anchura B: 30 mm

Altura H: 43,5 mm

Longitud L: 29,5 mm

Espesor pared s: 1,5 mm

Vacue-/Presostatos forma de cubo

VS-V-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo.:10.06.02.00678

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00678>



EINB-RAx8.5x30 VS

N° de artículo.:10.06.02.00427

Anchura B: 8,5 mm

Altura H: 30 mm

Usa construcci: Vacuestato