

Ventosa de fuelle (ovalada)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00503>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (ovalada) > Ventosas de fuelle FSGAO (1,5 pliegues) > FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (ovalada), resistente al desgaste, para piezas alargadas



Dimensiones (LxB): 95 x 40

Material de ventosa: Vulkollan VU1


Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Material de boquilla: Latón

Conexión: G1/8"-MA

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	23 mm
B1	38 mm
Bmáx(S)	42,50 mm
Bs	40 mm
dn	5 mm
G1	G1/8"-MA
H	29,50 mm
L1	93 mm
L2	78 mm
LG1	8 mm
Lmáx(S)	97 mm
Ls	95 mm
SW1	4 mm
Z (Carrera)	12 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	95 N
Fuerza arranque	110 N
Volumen	38,22 cm ³

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (ovalada)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00503>

Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Familia pezzon	N 038
Dimensiones (LxB)	95 x 40
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	125 g
Familia de productos	FSGAO

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



FSGAO 95x40 VU1-72 N038

N° de artículo.:10.01.06.00499

Dimensiones (LxB): 95 x 40

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Número de pliegues: 1,5



FSGAO 95x40 VU1-72 N038

N° de artículo.:10.01.06.00499

Dimensiones (LxB): 95 x 40

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Número de pliegues: 1,5