

Ventosa de fuelle (ovalada)

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.00498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00498>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (ovalada) > Ventosas de fuelle FSGAO (1,5 pliegues) > FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Ventosa de fuelle (ovalada), resistente al desgaste, para piezas alargadas



Dimensiones (LxB): 140 x 65

Material de ventosa: Vulkollan VU1


Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Material de boquilla: Latón

Conexión: G1/4"-MA

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	36 mm
B1	65 mm
Bmáx(S)	68,50 mm
Bs	65 mm
dn	8 mm
G1	G1/4"-MA
H	38 mm
L1	140 mm
L2	111 mm
LG1	10 mm
Lmáx(S)	142 mm
Ls	140 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	16 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	225 N
Fuerza arranque	255 N
Volumen	113,62 cm³

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (ovalada)

FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.00498

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00498>

Radio de curvatura (min) (convexa)	30 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Familia pezzon	N 039
Dimensiones (LxB)	140 x 65
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	175 g
Familia de productos	FSGAO

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



FSGAO 140x65 VU1-72 N039

N° de artículo.:10.01.06.00468

Dimensiones (LxB): 140 x 65

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Número de pliegues: 1,5



FSGAO 140x65 VU1-72 N039

N° de artículo.:10.01.06.00468

Dimensiones (LxB): 140 x 65

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Número de pliegues: 1,5