

Ventosa plana (redonda)

PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.00550

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00550>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN VU1 > PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 30


Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	31,50 mm
dn	2 mm
Ds	30 mm
G1	G1/8"-MA
H	18 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	3 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	30
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Fuerza aspir.	32 N
Volumen	1,70 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	30 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Familia pezzon	N 007

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.00550

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00550>

Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	6,40 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	PFYN

Nota: Tolerancias dimensionales admisibles para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Piezas de repuesto



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

N° de artículo.:10.01.01.03531

Familia pezzon: N 007

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 21 mm

Longitud L: 5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,4 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 4 mm



PFG 30 VU1-72 N007

N° de artículo.:10.01.01.00549

Tamaño: 30

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Ventosa plana (redonda)

PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.00550

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00550>



PFG 30 VU1-72 N007

N° de artículo.:10.01.01.00549

Tamaño: 30

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A