

## Robots-Set ECBPi

### ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Générateurs de vide End-of-Arm > Kits de préhension pour robot ECBPi > ROB-SET ECBPi TECHMAN

### Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers




Utiliser la construction: CobotPump

pour: TECHMAN

Type: TM5, TM12, TM14

### Données de construction



| Attribut | Valeur    |
|----------|-----------|
| H        | 202,60 mm |
| D        | 151,50 mm |

### Données techniques

| Attribut                     | Valeur        |
|------------------------------|---------------|
| Capacité d'aspiration (max.) | 12 l/min      |
| Température de travail       | 0 ... 45 °C   |
| pour                         | TECHMAN       |
| Famille de produit           | ROB-SET-ECBPI |

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>

### Accessoires



#### VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Réf. article.:10.01.36.00268

Nombre de ventouses: 2

Ventouses: Ventouse SPB1/SPF

Longueur L: 154,3 mm

Largeur B: 42,3 mm



#### VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Réf. article.:10.01.36.00269

Nombre de ventouses: 4

Ventouses: Ventouse SPB1/SPF

Longueur L: 218,3 mm



#### VEE SET-ECBPi

Réf. article.:10.01.36.00266

avec: VEE-Set CobotPump

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



### RFBP 50 50 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00096

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 50 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



### RFBP 100 58 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00091

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



### RFBP 100 58 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00092

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



### RFBP 120 120 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00085

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



### RFBP 120 120 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00086

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

## Pièces de rechange



### SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.13246

Dimensions: 40

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

## Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Robots-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



### SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03498

Dimensions: 40

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/4"-M

Nombre de soufflets: 1,5

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)