

Bloc de bridage

VCBL-K2 130x30x100 L

Réf. article.:10.01.12.00855

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00855>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit > Blocs de bridage par le vide VCBL-K2 > VCBL-K2 130x30x100 L

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ




Dimensions (LxB): 130 x 30

Dimension de la ventouse plate inférieur: 140x115 mm

Hauteur H: 100 mm

Disposition: longitudinal

Données de construction



Attribut	Valeur
B	30 mm
H	100 mm
H2	63 mm
L	130 mm
L1	149 mm
L2	16 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimension de la ventouse plate inférieur	140x115 mm
Poids	0,63 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Bloc de bridage

VCBL-K2 130x30x100 L

Réf. article.:10.01.12.00855

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00855>



VCDR 130x30x9

Réf. article.:10.01.12.00804

Longueur L: 130 mm

Largeur B: 30 mm

Hauteur H: 9 mm



REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.00805

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide

Longueur L: 116 mm

Largeur B: 19,5 mm

Hauteur H: 5,5 mm

Dimensions: 130x30



ERS VCBL-Einleger

Réf. article.:10.01.12.00618

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Bloc de bridage

VCBL-K2 130x30x100 L

Réf. article.:10.01.12.00855

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00855>



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Réf. article.:10.01.12.00798

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 115 mm

Hauteur H: 16,5 mm



VST VCSP

Réf. article.:10.01.12.00723

Utiliser la construction: Ventouse plate bloc de bridage par le vide