

Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à flux > Ventouse pour préhenseurs à flux SCG > SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Ventouse (ronde)



Dimensions: 20


Hauteur H: 19,6 mm

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Ventouses: Ventouse plate FLSA

Données de construction



Attribut	Valeur
D1	22 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	23 mm
dn	11 mm
Ds	21,40 mm
G1	M37x1-F
H	19,60 mm
LG1	5 mm
Z (Course)	1,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	20
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Nombre de soufflets	0
Poids	8,40 g
Force de prise	N
Consommation d'air	m ³ /h
Consommation d'air	l/min

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>

Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Capacité d'aspiration	m ³ /h
Capacité d'aspiration	l/min
Matière	Silicone SI-HD
Famille de produit	SAUG-SCG

Accessoires



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00092

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Fonction supplémentaire Ejecteur: Connexion air d'échappement axial



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00359

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00661

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00661>



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00170

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Montage: latéral

Fonction supplémentaire Ejecteur: Connexion air d'échappement axial



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00360

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Montage: latéral

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Pièces de rechange



FLSA 20 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.06.03888

Dimensions: 20

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A