

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Réf. article.:10.01.43.00160

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00160>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Systèmes de préhension de surface FXCB/FMCB > Kits de préhension pour robot FXCB > ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers



avec: Préhenseur de surf FXCB


pour: Doosan Robotics

Type: Serie M,A,H

Conception vacuostat: Contacteur PNP

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Données de construction



Attribut	Valeur
B	123,20 mm
B1	159 mm
H	158 mm
H1	164 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114,40 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	2,20 kg
Capacité d'aspiration (max.)	525,90 l/min
Nombre de ventouses	15
Capacité de charge (verticale)	80 N
Charge (horizontale)	350 N
pour	Doosan Robotics
Famille de produit	ROB-SET-FXCB

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Réf. article.:10.01.43.00160

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00160>

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

Pièces de rechange



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Réf. article.:10.01.11.03420

Longueur L: 82,1 mm

Largeur B: 53,7 mm

Hauteur H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

Réf. article.:10.01.43.00005

Longueur L: 97 mm

Largeur B: 34 mm

Hauteur H: 20 mm



VSi V D M8-4

Réf. article.:10.06.02.00577

Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar

Conception vacuostat: avec affichage

Connexion électrique: Connecteur M8, 4 pôles

Affichage: 2xLED

Type de protection IP: IP 65

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürenschor, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Réf. article.:10.01.43.00160

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00160>



SPB2 40 SI-55 P

Réf. article.:10.01.06.03126

Dimensions: 40

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Version: Clipsable