

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03490

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03490>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets) > SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 15


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/8"-M

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	9,50 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	19,70 mm
Ds	15,40 mm
G1	G1/8"-M
H	21 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	6 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	4,30 N
Force de rupt.	9 N
Force latérale	5 N
Volume	1,50 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	8 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	15
Nombre de soufflets	1,50

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03490

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03490>

Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	5,50 g
Famille de produit	SPB1

Accessoires



SPI 12 PA SPB1-15

Réf. article.:10.01.06.03709

Dimensions: 12

Matière: Polyamide

Application: SPB1-15

Pièces de rechange



SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03490

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03490>



SPB1 15 ED-65 SC040

Réf. article.:10.01.06.02783

Dimensions: 15

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5