

Profil de montage

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Réf. article.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Kit de construction de préhenseur PXT > Profils de montage MO-PROF PXT > MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Profilé en aluminium pour la construction de systèmes de ventouses




Longueur L: 3 000 mm

Largeur B: 25 mm

Hauteur H: 30 mm

Forme: avec 1 rainure en T

Données de construction



Attribut	Valeur
B	25 mm
d	3,50 mm
H	30 mm
L	3000 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Forme	avec 1 rainure en T
Poids	2 236,70 g

Accessoires

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Profil de montage

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Réf. article.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



ROHR-ENTGR VEE

Réf. article.:10.01.36.00043

Utiliser la construction: Effecteur de fin



ROHR-ENTGR PXT

Réf. article.:10.01.49.00079



HP-HT 2M8 56 HT-A3

Réf. article.:10.07.06.00733

Version: Support universel

Connexion Profil: 2x vis M8

Largeur B: 56 mm

Utiliser la construction: Support pour outillage tête sphérique 28,5

Profil de montage

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Réf. article.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



HP-SE-U 1M6 12/18

Réf. article.:10.07.06.00719

Connexion Profil: 1x vis M6

Diamètre intérieur d: 12 mm

Diamètre intérieur d1: 18 mm



HP-FST 2M6 35 M18x1.5

Réf. article.:10.07.06.00722

Connexion Profil: 2x vis M6

Largeur B: 35 mm

Filetage G: M18x1.5



HP-FST 2M6 35 M20x1.5

Réf. article.:10.07.06.00723

Connexion Profil: 2x vis M6

Largeur B: 35 mm

Filetage G: M20x1.5

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Profil de montage

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Réf. article.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Réf. article.:10.07.06.00712

Connexion Profil: 2x vis M6

Largeur B: 35 mm

Raccord de ventouse: G1/4"-M



HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Réf. article.:10.07.06.00715

Connexion Profil: 2x vis M6

Largeur B: 35 mm

Raccord de ventouse: G3/8"-M



HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Réf. article.:10.07.06.00716

Connexion Profil: 2x vis M6

Largeur B: 35 mm

Raccord de ventouse: G1/4"-F

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Profil de montage

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Réf. article.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Réf. article.:10.07.06.00717

Connexion Profil: 2x vis M6

Largeur B: 35 mm

Raccord de ventouse: G3/8"-F

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl