

Ejecteur de base

SEG 25 LS SDA

Réf. article.:10.02.01.00116

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00116>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques SEG > SEG 25 LS SDA

Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle



Diamètre des buses: 2,5 mm


Conception: Pour forte capacité

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Capacité d'aspiration (max.): 260 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 275 l/min

Données de construction



Attribut	Valeur
B	32 mm
D	28 mm
D2	28 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
H	50 mm
L	117 mm
L1	180 mm
SW1	22 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	2,50 mm
Degré d'évacuation	55 %
Capacité d'aspiration (max.)	260 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	15,60 m ³ /h
Capacité d'aspiration (max.)	9,18 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	275 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	16,50 m ³ /h
Consommation d'air (en aspiration)	9,71 cfm

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ejecteur de base

SEG 25 LS SDA

Réf. article.:10.02.01.00116

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00116>

Niveau sonore libre	75 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	68 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Pression optimale	5 bar
Pression optimale	72,50 psi
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Température de travail	-10 ... 80 °C
Poids	295 g
Famille de produit	SEG

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



VFT G3/8-IG 100

Réf. article.:10.07.01.00123

Raccord: G3/8"-F

Version: Insert de filtre long

Débit nominal: 290 l/min

Débit nominal: 17,4 m³/h

Porosité: 100 µm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ejecteur de base

SEG 25 LS SDA

Réf. article.:10.02.01.00116

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00116>



SD G1/2-AG 27x63 SEG

Réf. article.:10.02.01.00907

Filetage G1: G1/2"-M

Diamètre extérieur D: 27 mm

Longueur L: 63 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs de base SEG