

Pompe à vide

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3

Réf. article.:10.03.01.00385

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00385>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR > EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien



Alimentation: courant triphasé

Niveau sonore: 75 dB(A)

Voltage (50 Hz): D200/Y350V $\pm 10\%$ (o. IE3)

Voltage (60 Hz): D220V/Y380-400V $\pm 10\%$

Capacité d'aspiration (50 Hz): 98 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 112 m³/h

Vide (50Hz): -900 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 3 kW


Puiss. nominale 60 Hz: 3,6 kW

Construction: IE3:JPN/KOR/BRA

Permission: UL/CSA

Poids: 108 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	470 mm
B2	107,50 mm
d	12 mm
G3	G1-1/2"-F
G5	M8-F
H	336 mm
L	851 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	98 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	112 m ³ /h
Voltage (50 Hz)	D200/Y350V $\pm 10\%$ (o. IE3)
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 50 Hz	3 kW

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Pompe à vide

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3

Réf. article.:10.03.01.00385

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00385>

Puiss. nominale 60 Hz	3,60 kW
Alimentation	AC3
Alimentation	courant triphasé
Construction	IE3:JPN/KOR/BRA
Niveau sonore	75 dB(A)
Poids	108 kg
Type de protection IP	IP 55
Famille de produit	EVE-TR

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

Réf. article.:10.03.01.00153

Diamètre extérieur D: 58 mm

Max. vide: -950 mbar

Filetage G1: G1-1/4"-M

Longueur L: 72 mm

Utiliser la construction: Pompe EVE

Dimensions: 60-140



ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett

Réf. article.:10.03.01.00540

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Pompe à vide

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3

Réf. article.:10.03.01.00385

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00385>



VOL 100

Réf. article.:10.03.03.00123

Réservoir volume: 100 l

Hauteur H: 334 mm

Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

Pièces de rechange



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Réf. article.:10.07.01.00018

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 98 mm

Longueur L: 70 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 1-1/4-IGN



VST EVE-TR-100

Réf. article.:22.09.01.00033

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 100

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl