

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 11 SI-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00098

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00098>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 11 SI-55 N016

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 11


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4.50 mm
d2	5.10 mm
D1	12 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	10.40 mm
H	16 mm
H2	3.80 mm
H3	9.30 mm
Z (Course)	4 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1.50
Force d'aspir.	1.20 N
Dimensions	11
Matière	Silicone SI
Poids	0.80 g
Rayon de courbure (min) (convexe)	10 mm
Famille de produit	FGA

Contactez Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | + 52 442 209 52 26
schmalz@schmalz.com.mx

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 11 SI-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00098

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00098>

Accessoires



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05735

Nipple family: N 016

Thread G1: G1/8"-M

Length L1: 20 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 3.5 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05731

Nipple family: N 016

Thread G1: G1/8"-F

Length L1: 18.5 mm

Fitting length: 12 mm

Nominal diameter dn: 3.5 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.00123

Nipple family: N 016

Thread G1: M5-M

Length L1: 16 mm

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 2.5 mm

Material: Aluminum

Contactez Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | + 52 442 209 52 26
schmalz@schmalz.com.mx

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 11 SI-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00098

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00098>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.04365

Nipple family: N 016

Thread G1: M5-M

Length L1: 16 mm

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 2.5 mm

Spanner size SW2: 3 mm

Material: Aust. Stainless steel



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Réf. article.:10.01.06.04689

Nipple family: N 016

Thread G1: M5-F

Length L1: 16 mm

Fitting length: 10 mm

Nominal diameter dn: 3.1 mm

Spanner size SW2: 3 mm

Material: Aust. Stainless steel



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Réf. article.:10.01.06.04062

Nipple family: N 016

Thread G1: G1/8"-M

Length L1: 20 mm

Fitting length: 6 mm

Nominal diameter dn: 3.1 mm

Spanner size SW2: 3 mm

Material: Aust. Stainless steel

Contactez Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | + 52 442 209 52 26
schmalz@schmalz.com.mx

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 11 SI-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00098

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00098>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Réf. article.:10.01.06.04690

Nipple family: N 016

Thread G1: G1/8"-F

Length L1: 18.5 mm

Fitting length: 12 mm

Nominal diameter dn: 3.1 mm

Material: Aust. Stainless steel



SPI 11 PEEK

Réf. article.:10.01.06.03281

Size: 11

Material: Polyetheretherketon

Contactez Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | + 52 442 209 52 26
schmalz@schmalz.com.mx