

Ventouse plate (ronde)

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE

Réf. article.:10.01.01.01151

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01151>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates SPU > SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses




Dimensions: 210

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Raccord: G1/2"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d	34 mm
d2	163 mm
d3	138 mm
Dmax(S)	220 mm
Ds	210 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
H	25,50 mm
H1	27 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Course)	8 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1870 N
Force d'aspir. d2	1250 N
Volume	194 cm ³

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE

Réf. article.:10.01.01.01151

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01151>

Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Dimensions	210
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	870 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SPU

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SU 210


Réf. article.:10.01.01.12439

Dimensions: 210

Plage de serrage: 210,0 ... 220,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange



DR-SPU 210 NBR-55

Réf. article.:10.01.01.01089

Dimensions: 210

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG AE

Réf. article.:10.01.01.01151

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01151>
