

Ventouse plate (ronde)

PFYN 15 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.00155

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00155>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates
PFYN > PFYN 15 SI-55 G1/8-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 15


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/8"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2 mm
Dmax(S)	17,50 mm
Ds	15 mm
G1	G1/8"-M
H	13 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	1,90 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	9 N
Volume	0,40 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	15
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 15 SI-55 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.00155

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00155>

Poids 4,50 g

Famille de produit PFYN

Nombre de soufflets 0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03529

Famille d'insert: N 005

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 17,5 mm

Longueur L: 5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2 mm

Matière: Aluminium



PFG 15 SI-55 N005

Réf. article.:10.01.01.00031

Dimensions: 15

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de