

Ventouse (ronde)


SAUG-SCG 40 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00660

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00660>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à flux > Ventouse pour préhenseurs à flux SCG > SAUG-SCG 40 SI-HD-65

Ventouse (ronde)



Dimensions: 40


Hauteur H: 27,8 mm

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Ventouses: Ventouse plate FLSA

Données de construction



Attribut	Valeur
D1	41 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	41,50 mm
dn	18,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	M37x1-F
H	27,80 mm
LG1	5 mm
Z (Course)	3,70 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	40
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Nombre de soufflets	0
Poids	13,10 g
Force de prise	N
Consommation d'air	m ³ /h
Consommation d'air	l/min

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 40 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00660

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00660>

Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Capacité d'aspiration	m ³ /h
Capacité d'aspiration	l/min
Matière	Silicone SI-HD
Famille de produit	SAUG-SCG

Accessoires



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00092

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Fonction supplémentaire Ejecteur: Connexion air d'échappement axial



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00359

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 40 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00660

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00660>



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00170

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Montage: latéral

Fonction supplémentaire Ejecteur: Connexion air d'échappement axial



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Réf. article.:10.01.30.00360

Nombre d': 1

Classe d'ex: E100

conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge

Montage: latéral

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Pièces de rechange



FLSA 40 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.06.03886

Dimensions: 40

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A