

Kit de démarreur

VEE STARTERSET

Réf. article.:10.01.36.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00030>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Effecteurs de fin VEE > Kit de démarrage VEE > VEE STARTERSET

Kit de démarrage de 120 pièces pour le montage de jusqu'à deux effecteurs terminaux de vide VEE



avec: Instructions de montage

Données de construction



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	3 062,30 g
avec	Instructions de montage

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kit de démarreur

VEE STARTERSET

Réf. article.:10.01.36.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00030>



SPI 24 PE SPB4-30

Réf. article.:10.01.06.02855

Dimensions: 24

Matière: Polyéthylène

Application: SPB4-30



SPSE 30

Réf. article.:10.01.06.02953

Dimensions: 30

Pièces de rechange



FLAN-PL 63x11.5-UNI

Réf. article.:10.01.30.00017

Diamètre extérieur D: 63 mm

Longueur L: 11,5 mm

Dimensions: UNI

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kit de démarreur

VEE STARTERSET

Réf. article.:10.01.36.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00030>



SC 080 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02593

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G3/8"-M

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm



SPB4f 30 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03264

Dimensions: 30

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 4,5



VEE-CO18-L

Réf. article.:10.01.36.00033

Unit: 4 pièces

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kit de démarreur

VEE STARTERSET

Réf. article.:10.01.36.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00030>



VEE-CO18-L-G3/8-IG

Réf. article.:10.01.36.00036

Filetage G1: G3/8"-F

Unit: 4 pièces



VEE-CO18-U

Réf. article.:10.01.36.00031

Unit: 4 pièces



VEE-PL C

Réf. article.:10.01.36.00039

Version: fermé

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kit de démarreur

VEE STARTERSET

Réf. article.:10.01.36.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00030>



VEE-QCF2

Réf. article.:10.01.36.00113

Type: 2



VEE-QCM 32

Réf. article.:10.01.36.00121

Longueur L1: 32 mm

Diamètre de cercle D mk: 46 mm

Nombre d'alésages: 8

Débit (max): 60 m³/h



VEE-QCM 53

Réf. article.:10.01.36.00122

Longueur L1: 53 mm

Filetage G1: G1/8"-F

Diamètre de cercle D mk: 46 mm

Nombre d'alésages: 8

Débit (max): 20 m³/h

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kit de démarreur

VEE STARTERSET

Réf. article.:10.01.36.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00030>



VEE-TU 18x1.5x17.8

Réf. article.:10.01.36.00037

Diamètre extérieur D: 18 mm

Epaisseur de la paroi s: 1,5 mm

Longueur L: 17,8 mm



VEE-TU 18x1.5x200

Réf. article.:10.01.36.00038

Diamètre extérieur D: 18 mm

Epaisseur de la paroi s: 1,5 mm

Longueur L: 200 mm