

CobotPump

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Réf. article.:10.03.01.00364

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00364>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Générateurs de vide End-of-Arm > Générateurs de vide ECBPi > ECBPi 12 24V-DC TB-8

CobotPump dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs



Capacité d'aspiration (max.): 12 l/min

Puiss. nominale: 13 W

Tension DC: 24V - DC


Alimentation: 0,6 A

Connexion électrique: Barre de raccords 8x

Max. vide: 750 mbar

Température de travail: 5 ... 45 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
D	151,50 mm
D mk1	46 mm
D2	76 mm
G1	M4-F
LG1	6 mm
L	88,60 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (max.)	12 l/min
Puiss. nominale	13 W
Tension DC	24V - DC
Alimentation	0,60 A
Température de travail	5 ... 45 °C
Poids	775 g
Famille de produit	ECBPi

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Accessoires



RFBP 50 50 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00096

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 50 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00091

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



RFBP 100 58 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00092

Longueur L: 100 mm

Largeur B: 58 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

CobotPump

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Réf. article.:10.03.01.00364

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00364>



RFBP 120 120 BA SPB2

Réf. article.:10.01.45.00085

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Ventouses: Vent. à soufflets SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Réf. article.:10.01.45.00086

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Raccord: Raccord. baïonnette

Type de matière: Mousse O, Hauteur 10 mm

Recommandations sur les produits



ROB-SET ECBPi UR

Réf. article.:10.03.01.00504

Utiliser la construction: CobotPump

pour: Robots universels

Type: 3,5,10

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Réf. article.:10.03.01.00364

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00364>



ROB-SET ECBPi FANUC

Réf. article.:10.03.01.00505

Utiliser la construction: CobotPump

pour: FANUC

Type: CR-4iA, CR-7iA



ROB-SET ECBPi KUKA

Réf. article.:10.03.01.00506

Utiliser la construction: CobotPump

pour: KUKA

Type: iiwa 7,14



ROB-SET ECBPi YASKAWA

Réf. article.:10.03.01.00509

Utiliser la construction: CobotPump

pour: YASKAWA

Type: HC10DT (<2022)

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Réf. article.:10.03.01.00364

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00364>



ROB-SET ECBPi TECHMAN

Réf. article.:10.03.01.00538

Utiliser la construction: CobotPump

pour: TECHMAN

Type: TM5, TM12, TM14



ROB-SET ECBPi OMRON

Réf. article.:10.03.01.00544

Utiliser la construction: CobotPump

pour: OMRON

Type: TM5, TM12, TM14



ROB-SET ECBPi DOOSAN

Réf. article.:10.03.01.00568

Utiliser la construction: CobotPump

pour: Doosan Robotics

Type: M-,A-,H-Series

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

CobotPump

ECBPi 12 24V-DC TB-8

Réf. article.:10.03.01.00364

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00364>



ROB-SET ECBPi FANUC

Réf. article.:10.03.01.00623

Utiliser la construction: CobotPump

pour: FANUC

Type: CRX