

Centrale de vide

VZ-OG 63 AC3 100 MS

Réf. article.:10.03.04.00144

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00144>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Centrales de vide > Centrales de vide VZ > VZ-OG 63 AC3 100 MS

Centrale de vide avec pompe lubrifiée et réservoir




Capacité d'aspiration -800: 63 m³/h

Tension: 230/400 V, 50 Hz

Réservoir volume: 100 l

avec: Contacteur-disjoncteur

Données de construction



Attribut	Valeur
B	610 mm
B1	750 mm
d	11 mm
G2	G1-1/4"-F
H	700 mm
L	710 mm
L1	720 mm
X1	480 mm
Y1	570 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Max. vide	-980 mbar
Tension	230/400 V, 50 Hz
Puissance du moteur	1,50 kW
Réservoir volume	100 l
Capacité d'aspiration -800	63 m ³ /h
Type de protection IP	
Poids	112,50 kg
Famille de produit	VZ

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Centrale de vide

VZ-OG 63 AC3 100 MS

Réf. article.:10.03.04.00144

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00144>

Accessoires



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Réf. article.:27.02.01.00055

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG

Pièces de rechange



ERS-SET EVE-OG 63+100

Réf. article.:10.03.02.00012

Dimensions: 63+100

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Réf. article.:10.07.01.00018

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 98 mm

Longueur L: 70 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: 1-1/4-IGN

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Centrale de vide

VZ-OG 63 AC3 100 MS

Réf. article.:10.03.04.00144

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00144>



OEL-FILT EVE-OG-40-100G

Réf. article.:10.03.02.00009

Dimensions: 40-100G

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG