

Ejecteur de base

SEG 30 LS SDA

Réf. article.:10.02.01.00118

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00118>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques
SEG > SEG 30 LS SDA

Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle



Diamètre des buses: 3 mm


Conception: Pour forte capacité

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Capacité d'aspiration (max.): 370 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 392 l/min

Données de construction



Attribut	Valeur
B	42 mm
D	32 mm
D2	32 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-F
G3	G3/4"-F
H	50 mm
L	127 mm
L1	217 mm
SW1	22 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	3 mm
Degré d'évacuation	55 %
Capacité d'aspiration (max.)	370 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	22,20 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	13,07 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	392 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	23,50 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	13,84 cfm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SEG 30 LS SDA

Réf. article.:10.02.01.00118

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00118>

Niveau sonore libre	75 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	68 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Pression optimale	5 bar
Pression optimale	72,50 psi
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Température de travail	-10 ... 80 °C
Poids	404 g
Famille de produit	SEG

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



VFT G3/4-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00128

Raccord: G3/4"-F

Version: Insert de filtre long

Débit nominal: 600 l/min

Débit nominal: 36 m³/h

Porosité: 80 µm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SEG 30 LS SDA

Réf. article.:10.02.01.00118

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00118>



SD G3/4-AG 31x90 SEG

Réf. article.:10.02.01.00909

Filetage G1: G3/4"-M

Diamètre extérieur D: 31 mm

Longueur L: 90 mm

Utiliser la construction: Ejecteurs de base SEG