contre-angle (verrouillé)

SXT-ANG-GB2-M

Réf. article.:10.07.13.00120

https://www.schmalz.com/10.07.13.00120

Pièce de renvoi d'angle, modulaire, pour bras pivotants et à relier avec un outillage rond

- Matière: Aluminium
- Version: Mâle
- Version: Denté des deux côtés

Données de construction



Attribut	Valeur
D	35 mm
d	8,50 mm
H	42,50 mm
H2	25 mm
L	42,50 mm
L2	25 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Poids	80 g
Version	Mâle
Famille de produit	SXT

contre-angle (verrouillé)

SXT-ANG-GB2-M

Réf. article.:10.07.13.00120

https://www.schmalz.com/10.07.13.00120

Accessoires

SXT-CON-GB-F-D25

Réf. article.:10.07.13.00114

Matière: Aluminium
Connexion 1: D25
Version: Femelle

SXT-CON-GB-F-D40

Réf. article.:10.07.13.00115

Matière: Aluminium
Connexion 1: D40
Version: Femelle

SXT-CON-GB-F-1IN

Réf. article.:10.07.13.00191

Matière: Aluminium
Connexion 1: 1 Inch
Version: Femelle

contre-angle (verrouillé)

SXT-ANG-GB2-M

Réf. article.:10.07.13.00120

https://www.schmalz.com/10.07.13.00120

SXT-EXT-GB2-50

Réf. article.:10.07.13.00034

Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 50,8 mm
Matière: Aluminium
Version: Denté des deux côtés

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x25

Réf. article.:10.07.13.00172

Filetage G: M8
Longueur L: 25 mm

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

Réf. article.:10.07.13.00175

Filetage G: M8
Longueur L: 50 mm

contre-angle (verrouillé)

SXT-ANG-GB2-M

Réf. article.:10.07.13.00120

https://www.schmalz.com/10.07.13.00120

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55

Réf. article.:10.07.13.00176

Filetage G: M8

Longueur L: 55 mm

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

Réf. article.:10.07.13.00177

Filetage G: M8

Longueur L: 60 mm

SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x65

Réf. article.:10.07.13.00178

Filetage G: M8

Longueur L: 65 mm