

## Bloc de bridage

VCBL-B 130x30x48 TV

Réf. article.:10.01.12.03172

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03172>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse > Blocs de bridage par le vide VCBL-B > VCBL-B 130x30x48 TV

### Bloc de bridage




Dimensions (LxB): 130 x 30

Hauteur H: 48 mm

Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	34 mm
B1	117 mm
H	48 mm
H2	38 mm
L	130 mm
L1	151 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,33 kg

Biesse est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de Biesse.

### Accessoires

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Bloc de bridage

VCBL-B 130x30x48 TV

Réf. article.:10.01.12.03172

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03172>



### SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Réf. article.:10.01.12.03188

Diamètre extérieur D: 90 mm

Diamètre intérieur d: 17 mm

Hauteur H: 0,4 mm

Longueur L: 0,4 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

## Pièces de rechange



### ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Réf. article.:10.01.12.03345

Diamètre extérieur D: 100,5 mm

Hauteur H: 15,5 mm

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S



### TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm

## Bloc de bridage

VCBL-B 130x30x48 TV

Réf. article.:10.01.12.03172

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03172>



### REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE TV

Réf. article.:10.01.12.01438

Utiliser la construction: Valve de détection

Longueur L: 116 mm

Largeur B: 19,5 mm

Hauteur H: 5,5 mm

Dimensions: 130x30 TV



### VCDR 130x30x9

Réf. article.:10.01.12.00804

Longueur L: 130 mm

Largeur B: 30 mm

Hauteur H: 9 mm



### ERS VCSP

Réf. article.:10.01.12.01543

Utiliser la construction: Ventouse plate bloc de bridage par le vide

Longueur L: 130 mm

Largeur B: 30 mm

## Bloc de bridage

VCBL-B 130x30x48 TV

Réf. article.:10.01.12.03172

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03172>



### ERS VCTV

Réf. article.:10.01.12.01651

Utiliser la construction: Bloc de bridage par vide de la vanne de touches



### VST VCSP 130x30

Réf. article.:10.01.12.02348

Utiliser la construction: Ventouse plate bloc de bridage par le vide

Dimensions: 130x30