

Bloc de bridage

VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV

Réf. article.:10.01.12.02271

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02271>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de SCM / Morbidelli > Blocs de bridage par le vide VCBL-S1 > VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV

Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1



Dimensions (LxB): 120 x 50

Longueur L: 120 mm


Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 50 mm

Disposition: pivotant à 360°

Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

Données de construction



Attribut	Valeur
B	50 mm
B1	120 mm
L	120 mm
H	50 mm
H2	31,50 mm
L1	120 mm
L2	72,50 mm
R1	413 mm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV

Réf. article.:10.01.12.02271

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02271>



VST VCBL-S DI-RA

Réf. article.:10.01.12.03573

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Plage de serrage: mm




TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Réf. article.:10.01.12.03569

Longueur L: 115,5 mm

Largeur B: 43 mm

Hauteur H: 5 mm

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Plage de serrage: mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-S1 120x50x50 D-360 TV

Réf. article.:10.01.12.02271

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02271>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.00012

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 15,5 mm



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm