

## Bloc de bridage

VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Réf. article.:10.01.12.02319

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02319>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de SCM / Morbidelli > Blocs de bridage par le vide VCBL-S1 > VCBL-S1 120x50x32.7 TV

### Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1



Dimensions (LxB): 120 x 50

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 32,7 mm

Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

### Données de construction



Attribut	Valeur
B	50 mm
B1	120 mm
L	120 mm
H	32,70 mm
H2	20 mm
L1	120 mm
L2	72,50 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,31 kg

### Pièces de rechange

#### Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Bloc de bridage

VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Réf. article.:10.01.12.02319

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02319>



### VST VCBL-S DI-RA

Réf. article.:10.01.12.03573

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Plage de serrage: mm




### TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm



### VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Réf. article.:10.01.12.03569

Longueur L: 115,5 mm

Largeur B: 43 mm

Hauteur H: 5 mm

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Plage de serrage: mm

## Bloc de bridage

VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Réf. article.:10.01.12.02319

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02319>



**VCSP-O 120x50x15.5 TPE**

Réf. article.:10.01.12.00012

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 15,5 mm



**TV D9 4.3**

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm