

Adapter-Plate


ISAP-S4 195x195x11

Réf. article.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de SCM / Morbidelli > Plaques d'adaptation ISAP-S > ISAP-S4 195x195x11

Adapter-Plate Innospann pour console SCM/Morbidelli - Type 4




Longueur L: 195 mm

Largeur B: 195 mm

Hauteur H: 11 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	195 mm
B1	145 mm
H	11 mm
H1	28 mm
L	195 mm
L1	145 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,36 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-S4 195x195x11

Réf. article.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>



ISCUP Cup 1 80x80x16

Réf. article.:10.01.15.00209

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

Réf. article.:10.01.15.00210

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

Réf. article.:10.01.15.00211

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 16 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-S4 195x195x11

Réf. article.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>



ISMB 80x80x8

Réf. article.:10.01.15.00188

Dimensions (LxB): 80x80

Surface de base: 80 x 80 mm

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 8 mm



ISZR-V 80x15

Réf. article.:10.01.15.00052

Diamètre extérieur D: 80 mm

Diamètre intérieur d: 60 mm

Hauteur H: 15 mm

Pièces de rechange



ISMST 19-7 4ISMST

Réf. article.:10.01.14.00847

Diamètre extérieur D: 7 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-S4 195x195x11

Réf. article.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>




ISZR-V 80x15

Réf. article.:10.01.15.00052

Diamètre extérieur D: 80 mm

Diamètre intérieur d: 60 mm

Hauteur H: 15 mm



VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S

Réf. article.:10.01.12.03138


Longueur L: 141 mm

Largeur B: 77,2 mm

Hauteur H: 5,1 mm

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Plage de serrage: mm



VST VCBL-S DI-RA

Réf. article.:10.01.12.03318

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Plage de serrage: mm