

Bloc de bridage

VCBL-S4 120x50x50 TV

Réf. article.:10.01.12.02323

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02323>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de SCM / Morbidelli > Blocs de bridage par le vide VCBL-S4 > VCBL-S4 120x50x50 TV

Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 4



Dimensions (LxB): 120 x 50


Longueur L: 120 mm

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 50 mm

Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

Données de construction



Attribut	Valeur
B	50 mm
B1	145 mm
H	50 mm
H2	27 mm
L	120 mm
L1	145 mm
L2	109 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,52 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-S4 120x50x50 TV

Réf. article.:10.01.12.02323

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02323>



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.02325

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 130 mm

Hauteur H: 16,5 mm



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm



VCSP-O 120x120x16.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.00010

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Hauteur H: 16,5 mm

Bloc de bridage

VCBL-S4 120x50x50 TV

Réf. article.:10.01.12.02323

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02323>



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm




VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.00012

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 15,5 mm



VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S

Réf. article.:10.01.12.03138

Longueur L: 141 mm

Largeur B: 77,2 mm

Hauteur H: 5,1 mm

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Plage de serrage: mm