

Bloc de bridage

VCBL-K1 125x75x50 Q TV

Réf. article.:10.01.12.00370

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00370>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour systèmes mono-circuit
> Blocs de bridage par le vide VCBL-K1 > VCBL-K1 125x75x50 Q TV


Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ



Dimensions (LxB): 125 x 75

Hauteur H: 50 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
B	75 mm
H	50 mm
L	125 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimension de la ventouse plate inférieur	140x115 mm
Poids	0,60 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-K1 125x75x50 Q TV

Réf. article.:10.01.12.00370

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00370>



VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE

Réf. article.:10.01.12.03511

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide

Longueur L: 125 mm

Largeur B: 75 mm

Hauteur H: 17,7 mm

Fonction supplémentaire bloc à vide: Lèvre d'étanchéité avec MOS

Pièces de rechange



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm



ERS VCBL-Einleger

Réf. article.:10.01.12.00618

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-K1 125x75x50 Q TV

Réf. article.:10.01.12.00370

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00370>



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.00011

Longueur L: 125 mm

Largeur B: 75 mm

Hauteur H: 16,5 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

Réf. article.:10.01.12.00228

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 115 mm

Hauteur H: 16,5 mm