

Adapter-Plate


ISAP-R 175x175x7 30/50

Réf. article.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour pièces minces > Plaques d'adaptation ISAP-R > ISAP-R 175x175x7 30/50

Adapter-Plate pour table crantée



Dimensions (LxB): 175x175

Longueur L: 175 mm


Largeur B: 175 mm

Hauteur H: 7 mm

Trame: 30/50

Largeur x Profondeur de rainure recommand [mm]: 5x5 / 7x7

Données de construction



Attribut	Valeur
B	175 mm
H	7 mm
L	175 mm

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

Réf. article.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article.:10.01.15.00005

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 30 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

Réf. article.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISMB 80x80x8

Réf. article.:10.01.15.00188

Dimensions (LxB): 80x80

Surface de base: 80 x 80 mm

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 8 mm



ISMST 19-7 4ISMST

Réf. article.:10.01.14.00847

Diamètre extérieur D: 7 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Pièces de rechange



ISMST 19-7 4ISMST

Réf. article.:10.01.14.00847

Diamètre extérieur D: 7 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

Réf. article.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISDR 167x167x9.3 NBR-55

Réf. article.:10.01.15.00182

Largeur B: 167 mm

Hauteur H: 9,3 mm

Longueur L: 167 mm

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-55