

Bloc de bridage

VCBL-B 120x50x29 TV

Réf. article.:10.01.12.03167

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03167>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse > Blocs de bridage par le vide VCBL-B > VCBL-B 120x50x29 TV

Bloc de bridage




Dimensions (LxB): 120 x 50

Hauteur H: 29 mm

Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

Données de construction



Attribut	Valeur
B	50 mm
H	29 mm
H2	19 mm
L	120 mm
L1	146 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,32 kg

Biesse est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de Biesse.

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-B 120x50x29 TV

Réf. article.:10.01.12.03167

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03167>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Réf. article.:10.01.12.03188

Diamètre extérieur D: 90 mm

Diamètre intérieur d: 17 mm

Hauteur H: 0,4 mm

Longueur L: 0,4 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Pièces de rechange



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Réf. article.:10.01.12.03345

Diamètre extérieur D: 100,5 mm

Hauteur H: 15,5 mm

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm

Bloc de bridage

VCBL-B 120x50x29 TV

Réf. article.:10.01.12.03167

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03167>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.00012

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 15,5 mm



ERS VCTV

Réf. article.:10.01.12.01651

Utiliser la construction: Bloc de bridage par vide de la vanne de touches