

Prolongation (verrouillé)

SXT-EXT-GB-300

Réf. article.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Tooling System SXT > Rallonges (denté)
SXT-EXT > SXT-EXT-GB-300

Rallonge avec roues dentées, mod., pour bras pivotants et pour la connexion avec des outils ronds.




Diamètre extérieur D: 25 mm

Longueur L: 300,4 mm

Matière: Aluminium

Version: Denté d'un côté

Données de construction



Attribut	Valeur
D	25 mm
Dk	35 mm
G1	M8-F
L	300,40 mm
L2	287,90 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Version	Denté d'un côté
Poids	280 g
Famille de produit	SXT

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Prolongation (verrouillé)

SXT-EXT-GB-300

Réf. article.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>

Accessoires



SXT-CON-GB-F-D25

Réf. article.:10.07.13.00114

Matière: Aluminium

Connexion 1: D25

Version: Femelle



SXT-CON-GB-F-D40

Réf. article.:10.07.13.00115

Matière: Aluminium

Connexion 1: D40

Version: Femelle



SXT-CON-GB-F-1IN

Réf. article.:10.07.13.00191

Matière: Aluminium

Connexion 1: 1 Inch

Version: Femelle

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Prolongation (verrouillé)

SXT-EXT-GB-300

Réf. article.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>



SXT-CON-GB-M-A3

Réf. article.:10.07.13.00118

Matière: Aluminium

Connexion 1: Tête sphér. 28,5 mm

Version: Mâle



SXT-CON-GB-M-A5

Réf. article.:10.07.13.00119

Matière: Aluminium

Connexion 1: Tête sphér. 32 mm

Version: Mâle



SXT-CON-GB-M-D25

Réf. article.:10.07.13.00112

Matière: Aluminium

Connexion 1: D25

Version: Mâle

Prolongation (verrouillé)

SXT-EXT-GB-300

Réf. article.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>



SXT-CON-GB-M-D40

Réf. article.:10.07.13.00113

Matière: Aluminium

Connexion 1: D40

Version: Mâle



SXT-CON-GB-MO-D40

Réf. article.:10.07.13.00116

Matière: Aluminium

Connexion 1: D40

Version: Mâle ouvrable



SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Réf. article.:10.07.13.00117

Matière: Aluminium

Connexion 1: 1.5 Inch

Version: Mâle ouvrable

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Prolongation (verrouillé)

SXT-EXT-GB-300

Réf. article.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>



SXT-ANG-GB2-F

Réf. article.:10.07.13.00121

Matière: Aluminium

Version: Femelle

Version: Denté des deux côtés



SXT-ANG-GB2-M

Réf. article.:10.07.13.00120

Matière: Aluminium

Version: Mâle

Version: Denté des deux côtés



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30

Réf. article.:10.07.13.00173

Filetage G: M8

Longueur L: 30 mm

Prolongation (verrouillé)

SXT-EXT-GB-300

Réf. article.:10.07.13.00052

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00052>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

Réf. article.:10.07.13.00175

Filetage G: M8

Longueur L: 50 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60

Réf. article.:10.07.13.00177

Filetage G: M8

Longueur L: 60 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

Réf. article.:10.07.13.00179

Filetage G: M8

Longueur L: 70 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de