

Bloc de bridage

VCBL-B 140x130x29 TV

Réf. article.:10.01.12.03165

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03165>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse > Blocs de bridage par le vide VCBL-B > VCBL-B 140x130x29 TV

Bloc de bridage




Dimensions (LxB): 140 x 130

Hauteur H: 29 mm

Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

Données de construction



Attribut	Valeur
B	129 mm
H	29 mm
H2	26 mm
L	140 mm
L1	146 mm
L2	6 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,43 kg

Biesse est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de Biesse.

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-B 140x130x29 TV

Réf. article.:10.01.12.03165

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03165>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Réf. article.:10.01.12.03188

Diamètre extérieur D: 90 mm

Diamètre intérieur d: 17 mm

Hauteur H: 0,4 mm

Longueur L: 0,4 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S



VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE

Réf. article.:10.01.12.03506

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 130 mm

Hauteur H: 18,3 mm

Fonction supplémentaire bloc à vide: Lèvre d'étanchéité avec MOS

Pièces de rechange



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Réf. article.:10.01.12.03345

Diamètre extérieur D: 100,5 mm

Hauteur H: 15,5 mm


Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide VCBL-S

Bloc de bridage

VCBL-B 140x130x29 TV

Réf. article.:10.01.12.03165

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03165>



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.02325

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 130 mm

Hauteur H: 16,5 mm



ERS VCTV

Réf. article.:10.01.12.01651

Utiliser la construction: Bloc de bridage par vide de la vanne de touches



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm