

Suspension, souple

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05168

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05168>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Suspension rigide/souple kit > Suspension souple FST-FLEX > FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty




Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

Données de construction



Attribut	Valeur
B	150 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
G3	G1/2"-M
H	199,80 mm
H1	161 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	5,60 mm
L4	11,10 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Course)	50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	2800 g
Ind. de rigid.	1,81 N/mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Suspension, souple

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG


Réf. article.:10.01.10.05168

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05168>

Famille de produit

FST-FLEX

Accessoires



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Réf. article.:10.01.10.05701

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 85 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Réf. article.:10.01.10.08805

Longueur L: 160 mm

Largeur B: 120 mm

Hauteur H: 10 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FMHD



FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Réf. article.:10.01.11.02823

Longueur L: 200 mm

Largeur B: 100 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Préhenseur de surface par le vide

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Suspension, souple

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05168

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05168>



FLAN-PL 260x90x10 FLGR


Réf. article.:10.01.10.05704

Longueur L: 260 mm

Largeur B: 90 mm

Hauteur H: 10 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide



FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Réf. article.:10.01.10.05702

Longueur L: 400 mm

Largeur B: 90 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Préhenseur de surface par le vide



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article.:10.01.03.00175

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Suspension, souple

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05168

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05168>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Réf. article.:10.01.03.00207

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C

Version: Renforcé