

Raccordement (verrouillé)

SXT-CON-GB-F-1IN

Réf. article.:10.07.13.00191

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00191>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Tooling System SXT > Raccords (dentée)
SXT-CON-GB > SXT-CON-GB-F-1IN

Support d'engrenage pour tube, modulaire, pour bras pivotants et à connecter avec un outillage rond




Matière: Aluminium

Connexion 1: 1 Inch

Version: Femelle

Données de construction



Attribut	Valeur
D	35 mm
d	25,40 mm
d1	8,50 mm
H	56 mm
H2	20 mm
L	39,50 mm
L2	21 mm
L3	17 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Version	Femelle
Poids	100 g
Famille de produit	SXT

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccordement (verrouillé)

SXT-CON-GB-F-1IN

Réf. article.:10.07.13.00191

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00191>

Accessoires



SXT-CON-GB-M-A3

Réf. article.:10.07.13.00118

Matière: Aluminium

Connexion 1: Tête sphér. 28,5 mm

Version: Mâle



SXT-CON-GB-M-A5

Réf. article.:10.07.13.00119

Matière: Aluminium

Connexion 1: Tête sphér. 32 mm

Version: Mâle



SXT-CON-GB-M-D25

Réf. article.:10.07.13.00112

Matière: Aluminium

Connexion 1: D25

Version: Mâle

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccordement (verrouillé)

SXT-CON-GB-F-1IN

Réf. article.:10.07.13.00191

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00191>



SXT-CON-GB-M-D40

Réf. article.:10.07.13.00113

Matière: Aluminium

Connexion 1: D40

Version: Mâle



SXT-CON-GB-MO-D40

Réf. article.:10.07.13.00116

Matière: Aluminium

Connexion 1: D40

Version: Mâle ouvrable



SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Réf. article.:10.07.13.00117

Matière: Aluminium

Connexion 1: 1.5 Inch

Version: Mâle ouvrable

Raccordement (verrouillé)

SXT-CON-GB-F-1IN

Réf. article.:10.07.13.00191

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00191>



SXT-EXT-GB2-50

Réf. article.:10.07.13.00034

Diamètre extérieur D: 25 mm

Longueur L: 50,8 mm

Matière: Aluminium

Version: Denté des deux côtés



SXT-ANG-GB2-M

Réf. article.:10.07.13.00120

Matière: Aluminium

Version: Mâle

Version: Denté des deux côtés



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x45

Réf. article.:10.07.13.00174

Filetage G: M8

Longueur L: 45 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccordement (verrouillé)

SXT-CON-GB-F-1IN

Réf. article.:10.07.13.00191

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00191>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

Réf. article.:10.07.13.00179

Filetage G: M8

Longueur L: 70 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80

Réf. article.:10.07.13.00181

Filetage G: M8

Longueur L: 80 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90

Réf. article.:10.07.13.00182

Filetage G: M8

Longueur L: 90 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de