

Flexible de vide (mètre)

VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Réf. article.:10.07.09.00031

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00031>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL > VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 48 mm

Diamètre intérieur d: 38 mm

Longueur max.: 20 m


Matière tuyau: PU, spirale fil, antistat

Rayon de pose min.: 29 mm

Plage de pression (press. de service): -1,00 ... 3,21 bar

Température de travail: -40 ... 90 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	38 mm
D	48 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	48-38
Plage de pression (press. de service)	-1,00 ... 3,21 bar
Température de travail	-40 ... 90 °C
Rayon de pose min.	29 mm
Longueur max.	20 m
Poids/M	520 g/m
Poids/M	0,52 kg/m
Matière tuyau	PU, spirale fil, antistat

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flexible de vide (mètre)

VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Réf. article.:10.07.09.00031

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00031>

Famille de produit

VSL

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



SSD 42-46 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00156

Plage de serrage: 42,0 ... 46,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SSD 43-48 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00020

Plage de serrage: 43,0 ... 48,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00170

Filetage G1: G1-1/2"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 38 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 12,2 mm

Diamètre nominal dn: 29,9 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Flexible de vide (mètre)

VSL 48-38 PU-DS-AS TR

Réf. article.:10.07.09.00031

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00031>
