

Pompe à vide

EVE-TR 8 AC

Réf. article.:10.03.01.00121

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00121>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR > EVE-TR 8 AC

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien



Alimentation: Courant alternatif

Niveau sonore: 58 dB(A)

Voltage (50 Hz): 230V

Voltage (60 Hz): 230V

Capacité d'aspiration (50 Hz): 8 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 9,1 m³/h


Vide (50Hz): -850 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 0,35 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 0,42 kW

Poids: 11,5 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	155 mm
B2	11,50 mm
d	7 mm
G3	G3/8"-F
H	170,50 mm
L	231 mm
L2	80 mm
X1	80 mm
Y1	100 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	8 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	9,10 m³/h
Voltage (50 Hz)	230V
Voltage (60 Hz)	230V
Puiss. nominale 50 Hz	0,35 kW
Puiss. nominale 60 Hz	0,42 kW
Alimentation	AC
Alimentation	Courant alternatif

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR 8 AC

Réf. article.:10.03.01.00121

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00121>

Niveau sonore	58 dB(A)
Poids	11,50 kg
Type de protection IP	IP 54
Famille de produit	EVE-TR

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Réf. article.:10.03.01.00107

Diamètre extérieur D: 23 mm

Max. vide: -850 mbar

Filetage G1: G3/8"-M

Longueur L: 45 mm

Utiliser la construction: Pompe EVE

Dimensions: 4-8



VOL 5

Réf. article.:10.03.03.00108

Réservoir volume: 5 l

Hauteur H: 120 mm

Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR 8 AC

Réf. article.:10.03.01.00121

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00121>



FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Réf. article.:10.07.01.00014

Porosité: 50 µm

Diamètre extérieur D: 27,5 mm

Longueur L: 50,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre VF

Dimensions: 3/8



VST EVE-TR-8

Réf. article.:10.03.01.00109

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 8